

商品一覧表

どこでもドラフト® ワイド(本体) ダブルセラミックフィルター4個付属	品番: SMST-DD-WIDE 定価: 395,000円	
どこでもドラフト® (本体) シングルセラミックフィルター2個付属 (取っ手付き) ※ (カラー:ホワイト、ブラック、ブルー、レッド)	品番: SMST-DD-HD 定価: 190,000円	 カラー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
どこでもドラフト® (本体) ダブルセラミックフィルター2個付属 (取っ手付き) ※ (カラー:ホワイト、ブラック、ブルー、レッド)	品番: SMST-DD-W-HD 定価: 230,000円	 カラー ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
どこでもドラフト® 交換用シングルセラミックフィルター (2個入り)	品番: SMST-DD-SCF 定価: 38,000円	
どこでもドラフト® 交換用ダブルセラミックフィルター (2個入り)	品番: SMST-DD-WCF 定価: 75,000円	 吸着量が シングルの 約2倍
どこでもドラフト® オプションパーツ HEPAフィルター	品番: SMST-DD-HPF 定価: 88,000円	
どこでもドラフト® オプションパーツ 吸気フレキシブルダクト	標準用 品番: SMST-DD-INFX100-1M 定価: 35,000円 ワイド用 品番: SMST-DD-WIDE-INx2-1M 定価: 64,000円	 ※写真は標準用
どこでもドラフト® オプションパーツ 排気フレキシブルダクト	標準用 品番: SMST-DD-EXFX100-2M 定価: 45,000円 ワイド用 品番: SMST-DD-WIDE-EXx1-2M 定価: 75,000円	 ※写真は標準用

※取っ手無しタイプもございます。 SMST-DD (シングルセラミックフィルター2個付属) 定価185,000円
SMST-DD-W (ダブルセラミックフィルター2個付属) 定価225,000円

※各製品には別途梱包送料がかかりますので、お問い合わせください。

○掲載している価格には消費税は含まれません。 ○改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 ○データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

SMST 湘南丸八エステック株式会社

Tel:0466-52-5985 Fax:0466-52-5986
〒251-0056 神奈川県藤沢市羽鳥4丁目11-12
E-mail: info@smst.co.jp HP: https://smst.co.jp

薬品使用者のガス暴露リスクを低減することを目的とした

SMST **どこでもドラフト®**
オリジナル



装置寸法: W230×D210×H390mm
重量: 約3.5kg
最大風量: 4.6m³/min
消費電力: 28W (ACアダプター付属)

卓上型ガス除去装置

- 特長 1** **軽量&コンパクト**
総重量約3.5kg どなたでも持ち運びが容易です
- 特長 2** 活性炭ハニカムフィルターのおよそ**10倍の吸着性能** (当社比)
- 特長 3** フィルターは**化学吸着と物理吸着**を併せ持っています
- 特長 4** **ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド**に対して特に優れた吸着性能



全4色発売中!
・ブラック
・ホワイト
・ブルー
・レッド

■どこでもドラフト® (本体) シングルセラミックフィルター2個付属 (取っ手付き) 品番: SMST-DD-HD 定価: 190,000円
■どこでもドラフト® (本体) ダブルセラミックフィルター2個付属 (取っ手付き) 品番: SMST-DD-W-HD 定価: 230,000円

ワイド版登場!! これまでの製品の約2倍の幅



どこでもドラフト®ワイド(本体) ダブルセラミックフィルター4個付属

品番: SMST-DD-WIDE 定価: 395,000円

装置寸法: W440×D210×H390mm
重量: 約5.5kg
最大風量: 9.2m³/min
消費電力: 約56W ダブルファン仕様 (各ACアダプター付属)

※ワイド版のオプション品は別途ご相談ください。

SMST 湘南丸八エステック株式会社

活性炭フィルターの


およそ/10倍以上の吸着性能!

吸着能力比較

〈吸着能力比較〉：どこでもドラフト® セラミックフィルターの優れた吸着能力を確認

		他社製セラミック ハニカム	活性炭ハニカム 活性炭70%含有	どこでもドラフト® シングルセラミックフィルター
平衡吸着量 (Wt%)	ホルムアルデヒド FA	1.4	2.7	34.4
	アセトアルデヒド AA	0.014	0.05	3.2

〈平衡吸着量 (Wt%)〉 ■ホルムアルデヒド ■アセトアルデヒド



他社製セラミックハニカムとは粘土押出成形で作られている一般的なものです。表に記載している数値は平均吸着量を重量%で示しております。

例えば、どこでもドラフト® シングルセラミックフィルターの吸着量34.4Wt%については100gのハニカムフィルターに対して34.4gのガス吸着性能があることを示しております。活性炭ハニカム(活性炭70%含有製品)と比較しても、ホルムアルデヒドに関しておよそ10倍以上の吸着性能があることがわかります。

使用例

- HPLC装置使用時の有機溶媒臭対策
- ガスクロマトグラフィーの排気VOC対策
- Isogen, TorizolなどのRNA抽出試薬によるフェノール暴露対策
- 2-ME (2-メルカプトエタノール) などの悪臭暴露対策
- 電子顕微鏡関連でのオスミウム・グルタルアルデヒド暴露対策
- 病理・解剖関連でのホルムアルデヒド暴露対策
- 組織染色関連でのキシレン暴露対策
- その他 VOCガス暴露対策 (VOC：揮発性有機化合物)

使用実績の薬品名

フェノール・キシレン・ホルムアルデヒド(FA)・アルコール類 (IPA、イソプロパノール等)・ヘプタン・クロロホルム・アセトニトリル・THF・ヘキサン・アセトン・オスミウム・グルタルアルデヒド・塩酸・酢酸・酢酸エチル・ジクロロメタン・シクロヘキサン・トルエン・イソフルラン・セボフルラン・パラホルムアルデヒド・メルカプトエタノール 他



手元作業で発生する薬品の揮発性ガスをどこでもドラフト®に搭載しているファンにより吸引することで作業者がガス暴露しない環境を作り出します。

さらに局所(スポット)で薬品の揮発性ガスを低減させたい方へ



オプションパーツ SMST オリジナル どこでもドラフト® 吸気フレキシブルダクト

【吸気パーツ本体】 + 【吸気フレキシブルダクトホース】

【標準用】 品番:SMST-DD-INFX100-1M 定価：35,000円
【ワイド用】 品番:SMST-DD-WIDE-INx2-1M 定価：64,000円



【吸気パーツ本体】

- 材質：鉄塗装
- 6点ネジ止め固定 (ワイド用8点)
- 55φ (内径)ダクトホース対応

【吸気フレキシブルダクトホース】

- ダクトの口元をひねると口径が変化します。(変化範囲42~71mm)
- 曲げ伸ばしができ、適当な形状で固定可能。
- 伸縮比：150%
- ダクトホース口元カバー・抜け防止のホースバンド付

【ダクト表面風速】

弱運転：2.9m/s 中運転：7.1m/s 強運転：9.2m/s

オプションパーツ SMST オリジナル どこでもドラフト® 排気フレキシブルダクト

【排気パーツ本体】 + 【排気フレキシブルダクトホース】

【標準用】 品番:SMST-DD-EXFX100-2M 定価：45,000円
【ワイド用】 品番:SMST-DD-WIDE-EXx1-2M 定価：75,000円




【排気パーツ本体】

- 材質：鉄塗装
- 4点ネジ止め固定
- 55φ (内径)ダクトホース対応


【排気フレキシブルダクトホース】

- ダクトの口元をひねると口径が変化します。(変化範囲42~71mm)
- 曲げ伸ばしができ、適当な形状で固定可能。
- 伸縮比：150%
- ダクトホース口元カバー・抜け防止のホースバンド付

装置外観寸法図



推奨エリア範囲



試験方法	入口濃度	出口濃度	除去率
単体ガス	275ppm (220L)	0.2ppm	99.9%
連続ガス	5~6ppm	0.08ppm	98.5%

*対象ガス：ホルムアルデヒド (適正風量利用時)
*これは DD-SCF の場合のデータになります。

不燃性セラミックハニカムフィルターを採用しており、VOC全般に高い吸着性能を有しております。

非常に吸着性能の高いフィルターを使用しておりますので、性質を問わずあらゆるガスを吸着します。